


**KLÄRANLAGE - DAS NIEDRIG BELASTETE ORGANISCHE STOFF  
(VERLÄNGERER BELUFTUNGSSTUFE) MIT SEPTISCHEM BEHÄLTER,  
LUFTGEBLÄSE UND REZIRKULATIONSYSTEM  
MODEL: CVC – OXIREC - A**

**Funktion**

- Reinigung des organischen Stoffes (BSB5)

**Beschreibung**

- Produktname Salher Model CVC – OXIREC A
- aus mit Glasfaser verstärktem Polyester
- Reinigung des organischen Materials :  $\geq 90\%$  BSB5
- Sauerstofflieferungs-System und Homogenisation dank Compressor und EPDM-System
- Rezirkulationssystem des activen Ausscheidung
- Geometrische Form: Kegel mit Thompson-Kragen.
- Zulauf und Ablauf Rohr aus PVC.
- Möglichkeit der manuellen Reinigung dank Oberdeckel
- Deckel mit der Loch, u. die Möglichkeit die Klimarohr zu montieren



EW	Kapazität [Liter]	Ø [mm]	Länge [mm]	Ø Zulauf [mm]	Ø Ablauf [mm]	Ø R [mm]	Luftgebläse (KW)	Pumpe Rezilkul. (KW)
20	4.000	1.400	2.860	1.275	1.225	125	1.1	0.55
25	5.000	1.400	3.520	1.275	1.225	125	1.1	0.55
50	10.000	1.700	4.740	1.540	1.490	160	1.1	0.55
60	12.000	2.000	4.214	1.840	1.790	160	1.1	0.55
75	15.000	2.000	5.160	1.840	1.790	160	1.1	0.55
75	15.000	2.250	4.200	2.090	2.040	160	1.1	0.55
100	20.000	2.000	6.760	1.800	1.700	200	1.1	0.55
100	20.000	2.250	5.450	2.050	1.950	200	1.5	0.55
125	25.000	2.500	5.580	2.300	2.200	200	2.2	0.55
150	30.000	2.500	6.600	2.300	2.200	200	2x1.5	0.55
200	40.000	2.500	8.630	2.250	2.150	250	2x1.5	0.55
250	50.000	2.500	10.680	2.250	2.150	250	2x2.2	0.55
300	60.000	3.000	12.710	2.750	2.600	250	2x2.2	0.55
400	80.000	3.000	11.900	2.700	2.550	300	2x2.2	0.55
500	100.000	3.000	14.730	2.700	2.550	300	2x2.2	0.55
550	110.000	3.500	16.150	3.200	3.050	300	2x2.2	0.55
550	110.000	3.500	12.100	3.200	3.050	300	2x2.2	0.55
600	120.000	3.500	13.160	3.200	3.050	300	2x2.2	0.55
700	140.000	3.500	15.230	3.200	3.050	300	2x3.0	0.55
750	150.000	3.500	16.270	3.200	3.050	300	2x3.0	0.55
800	160.000	3.500	17.310	3.200	3.050	300	2x3.0	0.55
800	160.000	4.000	13.500	3.700	3.550	300	2x3.0	0.55
900	180.000	4.000	15.100	3.700	3.550	300	2x3.7	0.55
1.000	200.000	4.000	16.680	3.700	3.550	300	2x3.7	0.55

KONTROLLPANEL WIRD MIT DER ANLAGE GELIEFERT. PUMPEN KANN MAN AUSNEHMEN OHNE BEHÄLTER LEER ZU MACHEN. WUNSCHGEMÄß LIEFERN WIR PUMPENSTATIONEN AUCH, DESINFECTION-KAMMER, SEPTISCHE BEHÄLTER DES AKTIVEN STOFFES usw.